




Molle a gas per apertura portelli, cofani motore, ecc.



Per la scelta della molla a gas, occorre calcolare il valore di reazione necessario all'apertura del portellone che si ottiene con la formula: $VR = (G \times h / 2) / R$ dove G è il peso del portellone in kg - $h / 2$ è la profondità in centimetri del portellone divisa per due - R è la distanza in centimetri più breve tra il punto di attacco dello stelo e il centro di rotazione.

OSCOLATI



Molla a gas in acciaio verniciato occhio - occhio

Realizzate con stelo in acciaio cromato a spessore e corpo rivestito con polveri epossidiche.

Codice	Aperto mm	Corsa mm	Reazione kg	Ø corpo mm	Ø stelo mm
38.004.00	244	88	5	15	6
38.005.00	244	88	9	15	6
38.006.00	244	88	18	15	6
38.014.00	355	130	11	19	8
38.015.00	355	130	18	19	8
38.015.02	355	130	25	19	8
38.015.01	355	130	35	19	8
38.013.91	550	229	8	19	8
38.013.90	550	229	12	19	8
38.014.15	550	229	15	19	8
38.014.01	550	229	20	19	8
38.014.02	550	229	29	19	8
38.018.99	550	229	38	19	8
38.011.10	600	255	20	19	8
38.011.28	600	255	28	19	8
38.017.26	600	255	36	19	8
38.017.42	600	255	42	19	8
38.016.00	700	300	25	22	10
38.016.01	700	300	42	22	10
38.016.02	700	300	55	22	10
38.018.01*	850	360	50	27	10
38.018.02*	950	400	70	27	10

*Richiedere piastrine prolungate articoli 38.012.99; 38.013.03